



Pyörivä keskiökärki 60°, Morsekartio: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	320660 4
GTIN	4019208014258
Tuoteluokka	35R

Kuvaus

Malli:

- **Runko ja kärki ovat karkaistut.**
- **Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.**
- **Kärkikulma 60°.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Sopii yhtä hyvin kaiken tyyppisiin sorveihin, rouhintaan ja hienosorvaukseen .

Rungon Ø D: 68,5 mm

Hyötypituus B: 102,5 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 32 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Työkappaleen paino: 800 kg

Tekninen kuvaus

suurin kärjen Ø 60° A	32 mm
Rungon Ø D	68,5 mm

Hyötypituus B	102,5 mm
Morsekartio	MK4
Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Työkappaleen paino	800 kg
Tuotetyyppi	Keskityskärki