

**Paperipeiteteippisarja, Leveys×pituus(mm×m): 19X50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083645 19X50
GTIN	4005801208446
Tuoteluokka	08M

**Kuvaus****Malli:**

**tesakrepp® 4329** on vähäisesti krepattu ohut ja joustava paperinen maalarinteippi, hyvä märkälujuus ja hyvä maalin ja täyteaineiden kesto. Lisäksi se sopii myös yleisiin peite- ja maalaustöihin, joissa lämpökuormitus on korkeintaan 70 °C.

**Huomautus:**

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjen varastointiohjeita.

**Tekninen kuvaus**

Leveys	19 mm
Pituus	50 m
Paksuus	0,13 mm
Valmistajamerkintä	tesakrepp® 4329
Väri	kellertävä
Rungon materiaali	Paperi
Erityisominaisuus	pulpperoituva

Erityisominaisuus	kirjoitettava
Erityisominaisuus	käsin katkaistava
Vetolujuus	0,33 N/mm
Lineri olemassa	ei
Varaston ilmankosteus	50 - 70 %
lämmönkestävyys enintään	70 °C
Säilytyslämpötila	15 - 35 °C
Venymiskyky	10 %
Teippien lukumäärä	16
Liimamassa	luonnonkumi
Käyttö	Peitetyöt
Liimausvoima teräksessä	0,28 N/mm
Teippityyppi	Yksisivuinen
Tuotetyyppi	Teippi