



Pyörivä keskiökärki 60°, Morsekartio: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	320660 5
GTIN	4019208014364
Tuoteluokka	35R

Kuvaus

Malli:

- **Runko ja kärki ovat karkaistut.**
- **Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.**
- **Kärkikulma 60°.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Sopii yhtä hyvin kaiken tyyppisiin sorveihin, rouhintaan ja hienosorvaukseen .

Rungon Ø D: 88,5 mm

Hyötypituus B: 129 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 40 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Työkappaleen paino: 2000 kg

Tekninen kuvaus

Morsekartio	MK5
Työkappaleen paino	2000 kg

Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Hyötypituus B	129 mm
Rungon Ø D	88,5 mm
suurin kärjen Ø 60° A	40 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki