



Poraistukka säteittäislukituksella, Extra RV Muovirakenne, Tyyppi: 10-1/2



Tilaustiedot

Tilausnumero	342200 10-1/2
GTIN	4019208415000
Tuoteluokka	39R

Kuvaus

Malli:

- Avaimeton poraistukka, jossa automaattinen säteittäislukitus. Lisälukitukset eivät ole tarpeen (erityisesti iskuporauksessa).
- Erittäin ergonominen, helppo käyttää, kuusikulma-apuvääntökanta.
- Hyvä pyörintätarkkuus.
- Läpiporattu malli kumpaankin pyörimissuuntaan (kierre M5 tai M6).

Varustettu törmäyssuojalla.

Tekninen kuvaus

tyyppi	10-1/2
Kiinnitysalue	1 - 10 mm
Pituus suljettu	60,9 mm
suurin koneteho	1000 W
Ulko-Ø	42,7 mm
Sovitin	1/2–20 tuuma
Poranpään pituus avattu	55 mm
Säteislukitus	kyllä
Tuotetyyppi	Poraistukka, avaimeton

