



Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki, Morsekartio: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	320650 4
GTIN	4019208000169
Tuoteluokka	35R

Kuvaus

Malli:

- **Kärkikulma 60°.**
- **Kevyt malli.**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Huoltovapaa.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Pääasiassa pienten ja erittäin pienten osien työstämiseen pienissä ja suurissa sorveissa.

Rungon Ø D: 42 mm

Hyötypituus B: 75,5 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 20 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Työkappaleen paino: 800 kg

Tekninen kuvaus

Hyötypituus B	75,5 mm
Työkappaleen paino	800 kg
Morsekartio	MK4
Rungon Ø D	42 mm

Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
suurin kärjen Ø 60° A	20 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki