



Pyörivä keskiökärki 60°, Morsekartio: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	320660 6
GTIN	4019208014425
Tuoteluokka	35R

Kuvaus

Malli:

- **Runko ja kärki ovat karkaistut.**
- **Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.**
- **Kärkikulma 60°.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Sopii yhtä hyvin kaiken tyyppisiin sorveihin, rouhintaan ja hienosorvaukseen .

Rungon Ø D: 102,5 mm

Hyötypituus B: 152 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 50 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,01 mm

Työkappaleen paino: 3500 kg

Tekninen kuvaus

Rungon Ø D	102,5 mm
Työkappaleen paino	3500 kg

Hyötypituus B	152 mm
suurin kärjen Ø 60° A	50 mm
Morsekartio	MK6
Suurin pyörintävirhe	0,01 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki