



## Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki, Morsekartio: 5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	320650 5
GTIN	4019208000183
Tuoteluokka	35R

### Kuvaus

#### Malli:

- **Kärkikulma 60°.**
- **Kevyt malli.**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Huoltovapaa.**

#### Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morskartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

#### Käyttö:

Pääasiassa pienten ja erittäin pienten osien työstämiseen pienissä ja suurissa sorveissa.

Rungon Ø D: 58 mm

Hyötypituus B: 104 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 30 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,01 mm

Työkappaleen paino: 1600 kg

### Tekninen kuvaus

Työkappaleen paino	1600 kg
suurin kärjen Ø 60° A	30 mm
Suurin pyörintävirhe	0,01 mm
Rungon Ø D	58 mm

Hyötypituus B	104 mm
Morsekartio	MK5
Tuotetyyppi	Keskityskärki