

HOLEX**Hammaskehäporaistukka, Tyyppi: 10/12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	342220 10/12
GTIN	4045197152916
Tuoteluokka	32W

Kuvaus**Malli:**

Avaimen ohjain ei karkaistu.

Molemmat pyörimissuunnat.

Poraistukkakartio DIN 238, kiinnittämiseen irtovarsiin nro 342300 – 342850 tai suoraan koneen karaan.

Käyttö:

Yleisporaustöihin sähkökäsiporakoneilla, **iskuporakoneilla** ja pylväsporakoneilla.

Tekninen kuvaus

Poraistukkakartio	B 12
tyyppi	10/12
Pituus suljettu	61,4 mm
Kiinnitysalue	0,8 - 10 mm
suurin poraistukkakartion Ø	12,065 mm
Ulko-Ø	33,5 mm

sopiva hammaskehävain

S2

Tuotetyyppi

Hammaskehäporaistukka