



Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki, Morsekartio: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	320655 2
GTIN	5907412202709
Tuoteluokka	36C

Kuvaus

Malli:

- **Kärkikulma 60°.**
- **Kevyt malli.**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Huoltovapaa.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Pääasiassa pienten ja erittäin pienten osien työstämiseen pienissä ja suurissa sorveissa.

Rungon Ø D: 44 mm

Kokonaispituus L: 137,5 mm

Hyötypituus B: 73 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 24 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,006 mm

Kärjen pituus C: 26,5 mm

Tekninen kuvaus

Rungon Ø D	44 mm
Hyötypituus B	73 mm
Suurin pyörintävirhe	0,006 mm

Kärjen pituus C	26,5 mm
Työkappaleen paino	100 kg
suurin kärjen Ø 60° A	24 mm
Morsekartio	MK2
Enimmäiskierrosluku	8000 min ⁻¹
Kokonaispituus L	137,5 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki