



Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki, Morsekartio: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	320655 3
GTIN	5907412202716
Tuoteluokka	36C

Kuvaus

Malli:

- **Kärkikulma 60°.**
- **Kevyt malli.**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Huoltovapaa.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Pääasiassa pienten ja erittäin pienten osien työstämiseen pienissä ja suurissa sorveissa.

Rungon Ø D: 48 mm

Kokonaispituus L: 166 mm

Hyötypituus B: 85 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 28 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,006 mm

Kärjen pituus C: 32,5 mm

Tekninen kuvaus

Hyötypituus B	85 mm
Suurin pyörintävirhe	0,006 mm
Morsekartio	MK3

Enimmäiskierrosuku	6000 min ⁻¹
Kärjen pituus C	32,5 mm
suurin kärjen Ø 60° A	28 mm
Rungon Ø D	48 mm
Työkappaleen paino	200 kg
Kokonaispituus L	166 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki