

Garant**Itsekiristävä poraistukka, Tyyppi: 160/18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	341250 160/18
GTIN	4045197152831
Tuoteluokka	31K

Kuvaus**Malli:**

Kolmileukainen **erittäin tehokas** poraistukka, tarkkuusmalli. Suuri pyörintätarkkuus, avaimeton, itsekiristävä, suuri kiristysvoima. Helposti avattavissa käsin. Kuluvat osat karkaistu, vaihdettavat.

Käyttö:

Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

Standardi:**DIN 238****Tekninen kuvaus**

tyyppi	160/18
Kiinnitysalue	3 - 16 mm
suurin poraistukkakartion Ø	17,431 mm
Poranpään pituus avattu	95,5 mm
Poraistukkakartio	B 18 lyhennetty
Pituus suljettu	109 mm
Ulko-Ø	56 mm
Tuotetyyppi	Poraistukka, avaimeton

