



## Hammaskehäporaistukka, Tyyppi: 16/16



### Tilaustiedot

Tilausnumero	342220 16/16
GTIN	4045197152947
Tuoteluokka	32W

### Kuvaus

**Malli:**

Avaimen ohjain ei karkaistu.

Molemmat pyörimissuunnat.

Poraistukkakartio DIN 238, kiinnittämiseen irtovarsiin nro 342300 – 342850 tai suoraan koneen karaan.

**Käyttö:**

Yleisporaustöihin sähkökäsiporakoneilla, **iskuporakoneilla** ja pylväsporakoneilla.

### Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	3 - 16 mm
Pituus suljettu	86,5 mm
Poraistukkakartio	B 16
suurin poraistukkakartion Ø	15,733 mm
tyyppi	16/16
Ulko-Ø	50 mm

sopiva hammaskehävain	S3
Tuotetyyppi	Hammaskehäporaistukka