



Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki, Morsekartio: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	320655 5
GTIN	5907412202747
Tuoteluokka	36C

Kuvaus

Malli:

- **Kärkikulma 60°.**
- **Kevyt malli.**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Huoltovapaa.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Pääasiassa pienten ja erittäin pienten osien työstämiseen pienissä ja suurissa sorveissa.

Rungon Ø D: 75 mm

Kokonaispituus L: 246 mm

Hyötypituus B: 116,5 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 50 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,006 mm

Kärjen pituus C: 55,5 mm

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierros-luku	4000 min ⁻¹
Työkappaleen paino	650 kg
Hyötypituus B	116,5 mm

Morsekartio	MK5
Rungon Ø D	75 mm
Kärjen pituus C	55,5 mm
Suurin pyörintävirhe	0,006 mm
suurin kärjen Ø 60° A	50 mm
Kokonaispituus L	246 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki