

HOLEX**Irtokara lieriövarsi, Varren Ø / poraistukkakartio: 10/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	342300 10/10
GTIN	4045197294395
Tuoteluokka	32X

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja tarkkakartioiseksi hiottu. Pitkään säilyvä hyvä pyörintätarkkuus, koska karkaistuun pintaan ei tartu lastuja eivätkä kevyet iskut aiheuta uurteita.

Tarkka mitoitus, lieriövarrella.

Käyttö:

Poraistukoiden kiinnittämiseen jyrsinkoneisiin, automaattilaitteisiin jne. Lieriövarsi voidaan kiinnittää **kiristysholkkiin tai jyrsinistukkaan.**

Standardi:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

Tekninen kuvaus

Poraistukka-kartioDIN 238	B 10
Kartion Ø D	10,094 mm
Lieriövarren pituus	40 mm
Varren Ø	10 mm
Tuotetyyppi	Poraistukkakiinnitys