



Hammaskehäporaistukka, Tyyppi: 16/18



Tilaustiedot

Tilausnumero	342220 16/18
GTIN	4045197152954
Tuoteluokka	32W

Kuvaus

Malli:

Avaimen ohjain ei karkaistu.

Molemmat pyörimissuunnat.

Poraistukkakartio DIN 238, kiinnittämiseen irtovarsiin nro 342300 – 342850 tai suoraan koneen karaan.

Käyttö:

Yleisporaustöihin sähkökäsiporakoneilla, **iskuporakoneilla** ja pylväsporakoneilla.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	3 - 16 mm
Poraistukkakartio	B 18
Pituus suljettu	98 mm
tyyppi	16/18
suurin poraistukkakartion Ø	17,78 mm
Ulko-Ø	50 mm

sopiva hammaskehävain

S3

Tuotetyyppi

Hammaskehäporaistukka