

**3M****Eristysnauha, 19 mm×25 m, Väri: BLUE**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	083654 BLUE
GTIN	4054596615403
Tuoteluokka	08M

## Kuvaus

**Malli:**

**3M™ Temflex® 165** on **yleiskäyttöinen, pehmeä PVC-eristysteippi**. Vaikeasti syttyvä. Itseirtoava, kestää hyvin öljyjä ja liuottimia.

**Käyttö:**

Eristämiseen, niputtamiseen, kiinnittämiseen ja väreillä merkitsemiseen.

**Huomautus:**

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

## Tekninen kuvaus

Pituus	25 m
Väri	sininen
Leveys	19 mm
Paksuus	0,15 mm
Valmistajamerkintä	3M® Temflex® 165
Rungon materiaali	PVC-kalvo

Venymiskyky	200 %
Liimausvoima teräksessä	0,2 N/mm
lämmönkestävyys enintään	90 °C
Käyttö	Merkitseminen
Käyttö	Kiinnittäminen
Käyttö	Eritys
Käyttö	Merkintä
Käyttö	Niputus
Varaston ilmankosteus	50 - 60 %
Vetolujuus	2 N/mm
Säilytyslämpötila	20 - 23 °C
Teippityyppi	Yksisivuinen
Lineri olemassa	ei
Tuotenimen määrite	19 mm×25 m
Tuotetyyppi	Teippi