

HOLEX**Irtokara lieriövarsi, Varren Ø / poraistukkakartio: 10/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	342300 10/12
GTIN	4045197294906
Tuoteluokka	32X

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja tarkkakartioiseksi hiottu. Pitkään säilyvä hyvä pyörintätarkkuus, koska karkaistuun pintaan ei tartu lastuja eivätkä kevyet iskut aiheuta uurteita.

Tarkka mitoitus, lieriövarrella.

Käyttö:

Poraistukoiden kiinnittämiseen jyrsinkoneisiin, automaattilaitteisiin jne. Lieriövarsi voidaan kiinnittää **kiristysholkkiin tai jyrsinistukkaan.**

Standardi:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

Tekninen kuvaus

Kartion Ø D	12,065 mm
Lieriövarren pituus	40 mm
Poraistukka-kartioDIN 238	B 12
Varren Ø	10 mm
Tuotetyyppi	Poraistukkakiinnitys