



Hammaskehäporaistukka Prima, Tyyppi: 10/12



Tilaustiedot

Tilausnumero	342215 10/12
GTIN	4019208018041
Tuoteluokka	39R

Kuvaus

Malli:

Leuat karkaistuja.

Molemmat pyörimissuunnat.

Poraistukkakartio DIN 238, kiinnittämiseen irtovarsiin nro 342300 – 342850 tai suoraan koneen karaan.

Käyttö:

Yleisporaustöihin sähkökäsiporakoneilla, **iskuporakoneilla** ja pylväsporakoneilla.

Tekninen kuvaus

tyyppi	10/12
Pituus suljettu	60,5 mm
Poraistukkakartio	B 12
suurin poraistukkakartion Ø	12,065 mm
Kiinnitysalue	0,8 - 10 mm
Ulko-Ø	34,5 mm

sopiva hammaskehävain

S2

Tuotetyyppi

Hammaskehäporaistukka