



## Hammaskehäporaistukka, Tyyppi: 10-3/8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	342235 10-3/8
GTIN	4045197152961
Tuoteluokka	32W

### Kuvaus

#### Malli:

Avaimen ohjain ei karkaistu.

Myötäpäivään pyörivä. **Istukka käytettävissä molempiin pyörimissuuntiin**, koska varmistus voidaan tehdä ruuvilla (vasenkätinen kierre).

#### Käyttö:

Yleisporaustöihin sähkökäsiporakoneilla, **iskuporakoneilla** ja pylväsporakoneilla.

### Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	0,8 - 10 mm
tyyppi	10-3/8
Pituus suljettu	61 mm
Ulko-Ø	33,3 mm
Sovitin	3/8–24 tuuma
sopiva hammaskehäavain	S2
Tuotetyyppi	Hammaskehäporaistukka

