



Hammaskehäporaistukka Prima, Tyyppi: 10/16



Tilaustiedot

Tilausnumero	342215 10/16
GTIN	4019208018065
Tuoteluokka	39R

Kuvaus

Malli:

Leuat karkaistuja.

Molemmat pyörimissuunnat.

Poraistukkakartio DIN 238, kiinnittämiseen irtovarsiin nro 342300 – 342850 tai suoraan koneen karaan.

Käyttö:

Yleisporaustöihin sähkökäsi- ja iskuporakoneilla, **iskuporakoneilla** ja pylväsporakoneilla.

Tekninen kuvaus

suurin poraistukkakartion Ø	15,733 mm
Kiinnitysalue	1 - 10 mm
tyyppi	10/16
Pituus suljettu	77 mm
Poraistukkakartio	B 16
Ulko-Ø	42,8 mm

sopiva hammaskehävain

S2

Tuotetyyppi

Hammaskehäporaistukka