



Jyrsintuurna jäähdytyskanavareillä, muoto ADB, BT 40 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	303020 32
GTIN	4250122614210
Tuoteluokka	36E

Kuvaus

Malli:

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja.
Kaikki varret sinistetty.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	32
Tuurnan Ø d ₁	32 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	32
Ulkonema A-mitta	50 mm
Ulko-Ø D	78 mm
Sovitin	BT 40 lyhyt
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339

Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 32 mm	309840 32
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 32 mm	309860 32
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40