



Hammaskehäporaistukka, Tyyppi: 10-1/2



Tilaustiedot

Tilausnumero	342235 10-1/2
GTIN	4045197152978
Tuoteluokka	32W

Kuvaus

Malli:

Avaimen ohjain ei karkaistu.

Myötäpäivään pyörivä. **Istukka käytettävissä molempiin pyörimissuuntiin**, koska varmistus voidaan tehdä ruuvilla (vasenkätinen kierre).

Käyttö:

Yleisporaustöihin sähkökäsiporakoneilla, **iskuporakoneilla** ja pylväsporakoneilla.

Tekninen kuvaus

tyyppi	10-1/2
Pituus suljettu	61 mm
Kiinnitysalue	0,8 - 10 mm
Ulko-Ø	33,3 mm
Sovitin	1/2–20 tuuma
sopiva hammaskehäavain	S2
Tuotetyyppi	Hammaskehäporaistukka

