



Hammaskehäporaistukka Prima, Tyyppi: 10-3/8



Tilaustiedot

Tilausnumero	342225 10-3/8
GTIN	4019208415789
Tuoteluokka	39R

Kuvaus

Malli:

Leuat karkaistuja.

Myötäpäivään pyörivä. **Istukka käytettävissä molempiin pyörimissuuntiin**, koska varmistus voidaan tehdä ruuvilla (vasenkätinen kierre).

Käyttö:

Yleisporaustöihin sähkökäsiporakoneilla, **iskuporakoneilla** ja pylväsporakoneilla.

Tekninen kuvaus

Pituus suljettu	61 mm
Kiinnitysalue	0,8 - 10 mm
tyyppi	10-3/8
Ulko-Ø	34,5 mm
Sovitin	3/8–24 tuuma
sopiva hammaskehäavain	S2

Tuotetyyppi

Hammaskehäporaistukka