

**Tarkkuuskreppiteippi, Leveys×pituus(mm×m): 19X50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083648 19X50
GTIN	4042448816160
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

tesakrepp® 4334 koostuu erittäin ohuesta ja repäisylujasta paperiselkääineestä. Mahdollistaa hyvän sijoittelun ja soveltuu jopa 8 viikon ulkokäyttöön sekä laadukkaisiin **täyttö-, maalaus- ja lakkaustöihin, joissa vaaditaan täsmällisiä lakka- ja maalireunoja**. Soveltuu käytettäväksi erilaisilla, aroilla pinnoilla (esim. lasi, alumiini, HPVC ja puu).

Huomautus:

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Tekninen kuvaus

Pituus	50 m
Väri	kellertävä
Paksuus	0,09 mm
Valmistajamerkintä	tesakrepp® 4334
Leveys	19 mm
Liimamassa	Akrylaatti

Vetolujuus	0,3 N/mm
Lineri olemassa	ei
Säilytyslämpötila	15 - 35 °C
Varaston ilmankosteus	50 - 70 %
Rungon materiaali	Paperi
Teippien lukumäärä	1
Venymiskyky	4 %
lämmönkestävyys enintään	120 °C
Erytisominaisuus	UV-säteilyn kestävä
Erytisominaisuus	käsinkatkaistava
Erytisominaisuus	kirjoitettava
Liimausvoima teräksessä	0,19 N/mm
Käyttö	Peitetyöt
Teippityyppi	Yksisivuinen
Tuotetyyppi	Teippi