

**ER-kiristysholkki, ER 20, Nim. kiristys-Ø d: 11mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308930 11 |
| GTIN | 4045197151308 |
| Tuoteluokka | 32Z |

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.

Huomautus:

Nimellimitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. Ø 10–9 mm, paitsi kun Ø on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|----------------|
| Nim. kiristys-Ø d | 11 mm |
| Sovitin | ER 20 |
| Standardi | ISO 15488-B |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm |
| tyyppi | 428 E |
| Ulko-Ø D | 21 mm |
| Kokonaispituus L | 31,5 mm |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki |

