

**ER-kiristysholkki, ER 25, Nim. kiristys-Ø d: 10mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308960 10     |
| GTIN         | 4045197151414 |
| Tuoteluokka  | 32Z           |

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.

**Huomautus:**

**Nimellimitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. Ø 10–9 mm, paitsi kun Ø on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).**

Kiristysholkit ER16, ER25 ja ER32 ilman tiivistettä saatavilla eShop-myymälestä myös tuumakokoina.

**Tekninen kuvaus**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Nim. kiristys-Ø d | 10 mm          |
| Sovitin           | ER 25          |
| Standardi         | ISO 15488-B    |
| Pyörintätarkkuus  | ≤ 10 µm        |
| tyyppi            | 430 E          |
| Ulko-Ø D          | 26 mm          |
| Kokonaispituus L  | 34 mm          |
| Tuotetyyppi       | Kiristysholkki |

