

**ER-kiristysholkki sis. tiivisteiden ja suuttimien, ER 25, Nim. kiristys-Ø d: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308962 5
GTIN	4045197645081
Tuoteluokka	32Z

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.

Tiivistetyt mallit ruiskutus-suuttimilla vain nimellishalkaisijoille.

**Tekninen kuvaus**

Nim. kiristys-Ø d	5 mm
Sovitin	ER 25
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
tyyppi	429 E
Ulko-Ø D	26 mm
Kokonaispituus L	34 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

