

**ER-kiristysholkki, ER 20, Nim. kiristys-Ø d: 13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308930 13
GTIN	4045197151322
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.

Huomautus:

Nimellimitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. Ø 10–9 mm, paitsi kun Ø on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	13 mm
Sovitin	ER 20
Standardi	ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
tyyppi	428 E
Ulko-Ø D	21 mm
Kokonaispituus L	31,5 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

