

**ER-kiristysholkki, ER 25, Nim. kiristys-Ø d: 11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308960 11
GTIN	4045197151421
Tuoteluokka	32Z

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.

**Huomautus:**

**Nimellimitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. Ø 10–9 mm, paitsi kun Ø on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).**

Kiristysholkit ER16, ER25 ja ER32 ilman tiivistettä saatavilla eShop-myymälestä myös tuumakokoina.

**Tekninen kuvaus**

Nim. kiristys-Ø d	11 mm
Sovitin	ER 25
Standardi	ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
tyyppi	430 E
Ulko-Ø D	26 mm
Kokonaispituus L	34 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

