



Pyörivä sorvinkärki, tarkkuusmalli Kärkikulma 60°/30°, Morsekartio: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	320900 2
GTIN	2050001716873
Tuoteluokka	34D

Kuvaus

Malli:

- **Erittäin kapea runko ja hyvä pyörintätarkkuus.**
- **Tarkkuusneula- ja -aksaalilaakerin ansiosta poikkeama on enintään 0,003 mm erittäin pienessä rungon halkaisijassa.**
- **Kartio ja viistetyt osat ovat karkaistua laakeriterästä (61 – 63 Rockwell).**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Sorvaus- ja hiontatöihin, **joissa vaaditaan pientä päinhalkaisijaa ja suurta tarkkuutta.**

Rungon Ø D: 28 mm

Hyötypituus B: 35 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 12 mm

suurin kärjen Ø 30° A: 23 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,003 mm

Työkappaleen paino: 120 kg

Tekninen kuvaus

Työkappaleen paino	120 kg
Rungon Ø D	28 mm
Suurin pyörintävirhe	0,003 mm

suurin kärjen Ø 60° A	12 mm
Morsekartio	MK2
Hyötypituus B	35 mm
suurin kärjen Ø 30° A	23 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki