



## Jyrsintuurna jäähdytyskanavareillä, muoto ADB, BT 40 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 22mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	303020 22
GTIN	4250122614197
Tuoteluokka	36E

### Kuvaus

**Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja.  
Kaikki varret sinistetty.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

### Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	40 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	22
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	22
Ulko-Ø D	48 mm
Sovitin	BT 40 lyhyt
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339

Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 22 mm	309860 22
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 22 mm	309840 22
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40