



Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki, Morsekartio: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	320675 5
GTIN	5907412202730
Tuoteluokka	36C

Kuvaus

Malli:

- **Kärkikulma 60°.**
- **Kevyt malli, ei vaadi huoltoa.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Käytetään sorveissa rouhintaan ja hienosorvaukseen.

Rungon Ø D: 90 mm

Kokonaispituus L: 257,5 mm

Hyötypituus B: 128 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 40 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Kärjen pituus C: 49,5 mm

Tekninen kuvaus

Morsekartio	MK5
Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Rungon Ø D	90 mm
Enimmäiskierrosluku	3000 min ⁻¹

Työkappaleen paino	2000 kg
Hyötypituus B	128 mm
Kärjen pituus C	49,5 mm
suurin kärjen \varnothing 60° A	40 mm
Kokonaispituus L	257,5 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki