



Pyörivä sorvin keskiökärki kovametallikärjellä ja irrotusmutterilla, Morsekartio: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	321250 3
GTIN	4019208059631
Tuoteluokka	35R

Kuvaus

Malli:

- **Kärkikulma 60°.**
- **Kovametallikärjellä pienille työstökeskuksille ja irrotusmuttereille.**
- **Runko ja kärki karkaistut (toistuva teroittaminen mahdollista).**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteensyn laakereihin.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Ohuiden työkappaleiden työstämiseen korkeilla kierrosluvuilla.

Rungon Ø D: 74 mm

Hyötypituus B: 79,4 mm

Kovametalliosan Ø H: 14 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Työkappaleen paino: 360 kg

Tekninen kuvaus

Kovametalliosan Ø H	14 mm
Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Hyötypituus B	79,4 mm
Työkappaleen paino	360 kg
Rungon Ø D	74 mm
Morsekartio	MK3
Tuotetyyppi	Keskityskärki