



Kiinteä pistepuikkokärki kovametallikärjellä, Morsekartio: 2



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 323600 2 |
| GTIN | 4045197296672 |
| Tuoteluokka | 32L |

Kuvaus

Malli:

Kärkikulma 60°, hiotut pinnat.

Täyskeskiökärjet syvään upotetulla kovametallikärjellä.

Kovametallikärkisiin keskiökärkiin on merkitty ura, joka osoittaa kärjen suurimman teroitussivun.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Standardi:**DIN 806**

Ulko-Ø D: 18 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

Kovametalliosan Ø H: 7 mm

Tason pituus L₁: 30 mm

Tason ja kärjen etäisyys b: 2 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------|-------|
| Ulko-Ø D | 18 mm |
| Tason pituus L ₁ | 30 mm |
| Tason ja kärjen etäisyys b | 2 mm |
| Kovametalliosan Ø H | 7 mm |
| Morsekartio | 2 |

| | |
|------------------|---------------|
| Kokonaispituus L | 100 mm |
| Tuotetyyppi | Keskityskärki |