



## Vääntiökärkisarja puulaatikossa Oikea, Morsekartio: 6



### Tilastiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 327450 6      |
| GTIN         | 4019208021195 |
| Tuoteluokka  | 35R           |

### Kuvaus

#### Malli:

- **Kärkikulma 60°, kiinnityskehän Ø 8 – 80 mm.**
- **Esikiristetty, aksiaalisuunnassa säädettävä lautasjousisarja, tasaa erilaisia keskiösyvyvyyksiä.**
- **Kärki voidaan teroittaa helposti.**

#### Käyttö:

Karan kartion kiinnittämiseksi sorviin.

#### Toimituksen sisältö:

Perusrunko nro 327520 (tarkoitettu käytettäväksi kumpaankin pyörimissuuntaan).

1 keskiökärki nro 327660, 6 mm Ø, vääntiökielelle kokoa 13 – 24.

1 keskiökärki nro 327660, 12 mm Ø, vääntiökielelle kokoa 21 – 40.

4 vääntiökiekkoa työstöalueelle 13 – 100 mm (nro 327600 tai 327610: koot 13 – 24, 21 – 40, 33 – 64; nro 327640 tai 327650: koot 51 – 100).

Puulaatikko, jossa on tilaa kuudelle muulle vääntiökielelle ja kolmelle keskiökärjelle (työstöalueen täydentämiseksi 9 – 160 mm Ø).

#### Huomautus:

Vastakappale tuotteelle 321750 ja 321770.

Työalueen Ø: 13 - 100 mm

Keskiökärkien Ø: 6 / 12 mm

Paino: 6,6 kg

## Tekninen kuvaus

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Keskiökärkien Ø | 6 / 12 mm    |
| Työalueen Ø     | 13 - 100 mm  |
| Paino           | 6,6 kg       |
| Morsekartio     | 6            |
| Tuotetyyppi     | Vääntiökärki |