



Vääntiökärkisarja puulaatikossa Vasen, Morsekartio: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	327460 4
GTIN	4019208021256
Tuoteluokka	35R

Kuvaus

Malli:

- **Kärkikulma 60°, kiinnityshehän Ø 8 – 80 mm.**
- **Esikiristetty, aksiaalisuunnassa säädettävä lautasjousisarja, tasaa erilaisia keskiösyvyyskiä.**
- **Kärki voidaan teroittaa helposti.**

Käyttö:

Karan kartion kiinnittämiseksi sorviin.

Toimituksen sisältö:

Perusrunko nro 327520 (tarkoitettu käytettäväksi kumpaankin pyörimissuuntaan).

1 keskiökärki nro 327660, 6 mm Ø, vääntiökielelle kokoa 13 – 24.

1 keskiökärki nro 327660, 12 mm Ø, vääntiökielelle kokoa 21 – 40.

4 vääntiökiekkoa työstöalueelle 13 – 100 mm (nro 327600 tai 327610: koot 13 – 24, 21 – 40, 33 – 64; nro 327640 tai 327650: koot 51 – 100).

Puulaatikko, jossa on tilaa kuudelle muulle vääntiökielelle ja kolmelle keskiökärjelle (työstöalueen täydentämiseksi 9 – 160 mm Ø).

Huomautus:

Vastakappale tuotteelle 321750 ja 321770.

Työalueen Ø: 13 - 100 mm

Keskiökärkien Ø: 6 / 12 mm

Paino: 4,3 kg

Tekninen kuvaus

Paino	4,3 kg
Työalueen Ø	13 - 100 mm
Morsekartio	4
Keskiökärkien Ø	6 / 12 mm
Tuotetyyppi	Vääntiökärki