

Garant**CNMG 09T308, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250152 HB7120-1
GTIN	4045197819604
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 09T308 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7120-1
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min

lastunmurtaja	VM
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä