

Garant**DNMG 150604, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250760 HB7120-1
GTIN	4045197819796
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150604 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VM

Laji	HB7120-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä