

Garant**KNUX 160405L, Laji: HB7120-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251072 HB7120-1
GTIN	4045197819895
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

KNUX 160405L HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VG
Lastunmurtaja: 3,2 mm
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 6 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7120-1
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	VG
Lastunmurtaja	3,2 mm
Nirkon säde	0,5 mm
Lastuamissyvyys a_p	1 - 6 mm
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160405L
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä