

Garant**DNMG 150608, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250762 HB7120-1
GTIN	4045197819819
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150608 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VM
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7120-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä