


Garant**CNMM 120412, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250453 HB7120-1
GTIN	4045197819710
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMM 120412 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 8 mm
Syöttö f : 0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 210 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	2 - 8 mm
Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,
Laji	HB7120-1
lastunmurtaja	VR
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 210 m/min
Nirkon säde	1,2 mm

Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä