


Garant**CNMM 160612, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250458 HB7120-1
GTIN	4045197819727
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMM 160612 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 8 mm
Syöttö f : 0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 210 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,
Laji	HB7120-1
Lastuamissyvyys a_p	2 - 8 mm
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 210 m/min
lastunmurtaja	VR
Koneistusehto	jatkuva

Nirkon säde	1,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 160612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä