

Garant**CNMG 120408, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250158 HB7120-1
GTIN	4045197819628
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
lastunmurtaja	VM
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	HB7120-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä