

Garant**CNMG 120408, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250060 HB7120-1
GTIN	4045197819581
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120408 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 290 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	VS
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7120-1
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 290 m/min

Lastuamissyvyys a _p	0,3 - 2,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä