

Garant**DNMG 150608, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250862 HB7120-1
GTIN	4045197819826
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150608 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	VG
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Laji	HB7120-1
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
Pääkäyttöalue	M

Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä