

**Garant****DNMG 110404, Laji: HB7120-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250652 HB7120-1
GTIN	4045197819734
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

DNMG 110404 HB7120-1 Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 290 m/min

## Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	VS
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 290 m/min
Koneistusehto	jatkuva

Laji	HB7120-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä