

Garant**CNMG 120412, Laji: HB7120-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250160 HB7120-1
GTIN	4045197819635
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120412 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VM
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min

Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7120-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä