

Garant**SNMG 120404, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 251142 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197819925 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

SNMG 120404 HB7120-1 Nirkon säde: 0,4 mm
Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 290 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|---------------------|
| lastunmurtaja | VS |
| Laji | HB7120-1 |
| Pääkäyttöalue | M |
| Syöttö f | 0,1 - 0,4 mm/kierr, |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,3 - 2 mm |
| Nirkon säde | 0,4 mm |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 90 - 290 m/min |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | SNMG 120404 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |