

Garant**CNMG 09T304, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250150 HB7120-1
GTIN	4045197819598
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CN.G 09T304 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Laji	HB7120-1
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm

Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	VM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä