

Garant**DNMG 150612, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250864 HB7120-1
GTIN	4045197819833
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150612 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
lastunmurtaja	VG
Laji	HB7120-1
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	1,2 mm

Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä